

ISOKOR ANTIFOGL



Nanočasticový protizahmlievací prostriedok, zabraňuje zahmlievaniu skla, plastov, plexiskla, čím zlepšuje viditeľnosť.

Na okuliaroch obsahujúce antireflexnú vrstvu funguje krátkodobo. Použiteľný na obmedzenie zahmlievania všetkých typov autoskla, kúpeľňové zrkadlá, sklenené terasy, sklené dvere sauny či iné sklenené, plexisklové a plastové povrhy, kde je potreba zamedziť zahmlievaniu.

Isokor Antifog je vhodný na:

- zrkadlá, okná, optické zariadenia ako okuliare, ďalekohľady,
 - autosklá, spätné zrkadlá vozidiel,
 - povrhy v kúpeľniach, kuchyniach, fitness štúdiách, saunách,
 - masky na airosoft, či paintball,
 - pracovné ochranné okuliare, lyžiarske okuliare, plavecké a potápačské okuliare
- Pred použitím dôkladne pretrepať. Ošetrovaný povrch pred ošetrením treba dôkladne vyčistiť, odmastiť a vysušiť. Na odmastenie odporúčame Isokor Cleaner. Na suchý, čistý a odmaštený povrch naneste rozprašovačom Isokor Antifog v množstve 5-15ml /m² (2 streky na sklíčko). Po nanesení prípravok rozotrite veľmi slabým tlakom papierovým obrúskom alebo málo nasiakavou textíliou krúživými pohybmi tak, aby vznikla rovnomerne vlhká vrstva (rovnoramenný film), ktorá reaguje so sklom. Počkajte cca 3 minúty a následne doleštite papierovou utierkou. Po doleštení chráňte povrch pred stykom s vodou či mechanickým oterom minimálne 1 hodinu. Po 2 hodinách od aplikácie je reakcia dokončená a jej účinnosť môžeme vyskúšať dýchnutím na ošetrenú plochu. TIP: Pre profesionálny, dokonalý a dlhotrvajúci efekt vykonajte po dvoch hodinách od prvej aplikácie do dotočného druhú aplikáciu rovnakým spôsobom. Pozitívny výsledok v podobe nezahmlievania je viditeľný a pretrváva po dobu 2-6 týždňov. Po znižení účinnosti aplikáciu opakujte. Pre čo najlepšiu aplikáciu si môžete pozrieť video na youtube - Nano ochrana proti zahmlievaniu/ISOKOR Antifog.